



ebro

超小型温度ロガー(センサー長50mm)

特徴



高温下でもリアルタイムでモニタリング可能です。
無線通信で測定工程をリアルタイムで監視可能です。
缶詰・パウチ・ペットボトル内部等の通常では困難な容器内での
温度測定記録も可能です。

シリーズ共通仕様

温度測定範囲	−30〜+150℃	分解能	0.01℃
精度	±0.1℃	センサータイプ	白金低抗体1000Ω (Pt1000)
記憶メモリー数	15000	測定間隔	1秒〜24時間(可変)
バッテリー	R1225A(交換可)	バッテリー寿命	約50週(15分間隔測定時)
材質	ステンレス製(SUS316L)/PEEK材	サイズ	φ 16.5×22mm
重量	18.5g	防水構造	IP68 JIS8等級完全防水

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



2-8564-25

超小型温度ロガー(センサー長50
mm)

EBI11-T231

1台

443,000円



2-8564-26

超小型温度ロガー(センサー長1
00mm)

EBI11-T233

1台

443,000円



2-8564-33

超小型温度ロガー(センサー長2
0mm)

EBI11-T230

1台

443,000円



2-8564-36

超小型温度ロガー(センサー長2
50mm)

EBI11-T240

1台

501,000円