



ebro

超小型温度ロガー(センサー長50mm)

特徴



高温下でもリアルタイムでモニタリング可能です。
無線通信で測定工程をリアルタイムで監視可能です。
缶詰・パウチ・ペットボトル内部等の通常では困難な容器内での温度測定記録も可能です。

シリーズ共通仕様

温度測定範囲	−30〜+150℃	分解能	0.01℃
精度	±0.1℃	センサータイプ	白金低抗体1000Ω (Pt1000)
記憶メモリー数	15000	測定間隔	1秒〜24時間(可変)
バッテリー	R1225A(交換可)	バッテリー寿命	約50週(15分間隔測定時)
材質	ステンレス製(SUS316L)/PEEK材	サイズ	φ 16.5×22mm
重量	18.5g	防水構造	IP68 JIS8等級完全防水

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



2-8564-25

超小型温度ロガー(センサー長50
mm)

EBI11-T231

1台

443,000円



2-8564-26

超小型温度ロガー(センサー長1
00mm)

EBI11-T233

1台

443,000円



2-8564-33

超小型温度ロガー(センサー長2
0mm)

EBI11-T230

1台

443,000円



2-8564-36

超小型温度ロガー(センサー長2
50mm)

EBI11-T240

1台

501,000円