

AXEL

ebro

超小型温度ロガー(センサー長20mm)

特徴



高温下でもリアルタイムでモニタリング可能です。
無線通信で測定工程をリアルタイムで監視可能です。
缶詰・パウチ・ペットボトル内部等の通常では困難な容器内での温度測定記録も可能です。

シリーズ共通仕様

| | | | |
|---------|-----------------------|---------|---------------------|
| 温度測定範囲 | -30~+150℃ | 分解能 | 0.01℃ |
| 精度 | ±0.1℃ | センサータイプ | 白金低抗体1000Ω (Pt1000) |
| 記憶メモリー数 | 15000 | 測定間隔 | 1秒~24時間(可変) |
| バッテリー | R1225A(交換可) | バッテリー寿命 | 約50週(15分間隔測定時) |
| 材質 | ステンレス製(SUS316L)/PEEK材 | サイズ | φ16.5×22mm |
| 重量 | 18.5g | 防水構造 | IP68 JIS8等級完全防水 |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) | 備考 |
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|



2-8564-25 超小型温度ロガー(センサー長50 mm) EBI11-T231 1台 443,000円



2-8564-26 超小型温度ロガー(センサー長100mm) EBI11-T233 1台 443,000円



2-8564-33 超小型温度ロガー(センサー長200mm) EBI11-T230 1台 443,000円



2-8564-36 超小型温度ロガー(センサー長250mm) EBI11-T240 1台 501,000円
