



ebro

超小型温度ロガー(センサー長20mm)

特徴



高温下でもリアルタイムでモニタリング可能です。  
無線通信で測定工程をリアルタイムで監視可能です。  
缶詰・パウチ・ペットボトル内部等の通常では困難な容器内での  
温度測定記録も可能です。

シリーズ共通仕様

|         |                       |         |                     |
|---------|-----------------------|---------|---------------------|
| 温度測定範囲  | −30〜+150℃             | 分解能     | 0.01℃               |
| 精度      | ±0.1℃                 | センサータイプ | 白金低抗体1000Ω (Pt1000) |
| 記憶メモリー数 | 15000                 | 測定間隔    | 1秒〜24時間(可変)         |
| バッテリー   | R1225A(交換可)           | バッテリー寿命 | 約50週(15分間隔測定時)      |
| 材質      | ステンレス製(SUS316L)/PEEK材 | サイズ     | φ 16.5×22mm         |
| 重量      | 18.5g                 | 防水構造    | IP68 JIS8等級完全防水     |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|



2-8564-25

超小型温度ロガー(センサー長50  
mm)

EBI11-T231

1台

443,000円



2-8564-26

超小型温度ロガー(センサー長1  
00mm)

EBI11-T233

1台

443,000円



2-8564-33

超小型温度ロガー(センサー長2  
0mm)

EBI11-T230

1台

443,000円



2-8564-36

超小型温度ロガー(センサー長2  
50mm)

EBI11-T240

1台

501,000円