

# AXEL

## アズワン

### クリーンブースEG

#### 特徴



ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。

有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。

ロックダウン式で容易に組み立てられるユニット構造で、HEPAフィルターも下から容易に交換できます。

キャスター付きで移動が容易です。

帯電防止透明PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは脱着が容易で取り替え可能です。

#### シリーズ共通仕様

抗菌・防臭HEPA フィルターサイズ	450×450×50mm	FFU本体 サイズ	494×494×1 34mm
消費電力	約52W(風量約5m <sup>3</sup> /min)、約70W(急速運転時)	電源	AC100V50/ 60Hz
電源コード長	5m(3Pプラグ)	全高	2034mm(枠まで1900mm)
キャスター	φ65mm、ナイロン製(ストッパー前面2カ所)	風量	5m <sup>3</sup> /min

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



3-1663-01 クリーンブースEG AEG-0909AD 1台 297,000円

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	3-1663-02	クリーンベースEG	AEG-1212AD	1台	309,000円	
	3-1663-03	クリーンベースEG	AEG-1515AD	1台	345,000円	