



アズワン

3-1663-03 クリーンブースEG AEG-1515AD

[AS ONE Corporation] Clean Booth EGAEG-1515AD



アズワン品番	3-1663-03
型番	AEG-1515AD
入り数	1台
標準価格	-円



※参考画像：3-1663-01
(幅×奥行：900×900mm)

特徴

ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。

有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。

ロックダウン式で容易に組み立てられるユニット構造で、HEPAフィルターも下から容易に交換できます。

キャスター付きで移動が容易です。

帯電防止透明PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは脱着が容易で取り替え可能です。

仕様

抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ：450×450×50mm

FFU本体サイズ：494×494×134mm

消費電力：約52W(風量約5m³/min)、約70W(急速運転時)

電源：AC100V50/60Hz

電源コード長：5m(3Pプラグ)

全高:2034mm(枠まで1900mm)

キャスター:φ65mm、ナイロン製(ストッパー前面2カ所)

サイズ(mm):1500×1500

風量:5m³/min

クラス10000対応

※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。

※ファンフィルターユニットの仕様及び交換用フィルター(3-1425-11、1-7884-12、3-1426-11、1-7885-12)

※この商品は別途費用が発生する場合があります。

[#オリジナル品ピックアップ | クリーンブース](#)

[#オリジナル品ピックアップ](#)