



アズワン

クリーンブースEG

特徴



ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。
有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。
ノックダウン式で容易に組み立てられるユニット構造で、HEPAフィルターも下から容易に交換できます。
キャスター付きで移動が容易です。
帯電防止透明PVC（塩化ビニル樹脂）カバーは脱着が容易で取り替え可能です。

シリーズ共通仕様

抗菌・防臭HEPA フィルターサイズ	450×450×50mm	FFU本体 サイズ	494×494×1 34mm
消費電力	約52W（風量約5m ³ /m in）、約70W（急速運転 時）	電源	AC100V50/ 60Hz
電源コード長	5m（3Pプラグ）	全高	2034mm（ 枠まで1900 mm）
キャスター	φ 65mm、ナイロン製（ス トッパー前面2カ所）	風量	5m ³ /min

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 （税抜） 定額送料 （税抜）	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



3-1663-01 クリーンブースEG AEG-0909AD 1台 315,000円

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	3-1663-02	クリーンブースEG	AEG-1212AD	1台	340,000円	
	3-1663-03	クリーンブースEG	AEG-1515AD	1台	368,000円	