



透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）片面微粘着付き 210×300mm

特徴

PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。
発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。




参考画像

シリーズ共通仕様

入数	1個	耐熱温度	100℃
端子部処理	電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし	厚み	ヒーター部／約0.2～0.26mm、端子部／約1mm
自己温度制御機能	なし		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 （税抜） 定額送料 （税抜）	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



参考画像

透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）粘着なし（両面PET）50×50mm

4-4633-01

TA125-50-50SE

1個

6,290円

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	4-4634-01	透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)片面強粘着付き 50×50mm	TA125-50-50SF	1個	6,330円	
 中央図像	4-4635-01	透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)片面微粘着付き 50×50mm	TA125-50-50SG	1個	6,340円	
	4-4633-02	透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)粘着なし(両面P ET) 100×100mm	TA125-100-100SE	1個	7,550円	
	4-4634-02	透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)片面強粘着付き 100×100mm	TA125-100-100SF	1個	7,640円	
 中央図像	4-4635-02	透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)片面微粘着付き 100×100mm	TA125-100-100SG	1個	7,700円	
	4-4633-03	透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)粘着なし(両面P ET) 100×200mm	TA125-100-200SE	1個	10,700円	
	4-4634-03	透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)片面強粘着付き 100×200mm	TA125-100-200SF	1個	10,900円	
 中央図像	4-4635-03	透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)片面微粘着付き 100×200mm	TA125-100-200SG	1個	11,100円	
 中央図像	4-4633-04	透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)粘着なし(両面P ET) 150×150mm	TA125-150-150SE	1個	17,100円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 中略画像	4-4634-04	透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）片面強粘着付き 150×150mm	TA125-150-150SF	1個	17,400円	
 中略画像	4-4635-04	透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）片面微粘着付き 150×150mm	TA125-150-150SG	1個	17,700円	
 中略画像	4-4633-05	透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）粘着なし（両面PET）210×300mm	TA125-A4SE	1個	26,800円	
 中略画像	4-4634-05	透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）片面強粘着付き 210×300mm	TA125-A4SF	1個	27,300円	
 中略画像	4-4635-05	透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）片面微粘着付き 210×300mm	TA125-A4SG	1個	27,900円	