



ヒートラボ

透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）片面微粘着付き 100×200mm

特徴

PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。
発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。



参考画像

シリーズ共通仕様

耐熱温度	100℃	端子部処理	電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし
厚み	ヒーター部／約0.14～0.2mm、端子部／約1mm	自己温度制御機能	なし

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 （税抜） 定額送料 （税抜）	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



参考画像

透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）粘着なし（両面PET）50×50mm
4-4633-11 TA50-50-50SE 1個 6,750円

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	4-4634-11	透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）片面強粘着付き 50×50mm	TA50-50-50SF	1個	6,810円	
 中略図像	4-4635-11	透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）片面微粘着付き 50×50mm	TA50-50-50SG	1個	6,870円	
	4-4633-12	透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）粘着なし（両面PET） 100×100mm	TA50-100-100SE	1個	8,010円	
	4-4634-12	透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）片面強粘着付き 100×100mm	TA50-100-100SF	1個	8,250円	
 中略図像	4-4635-12	透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）片面微粘着付き 100×100mm	TA50-100-100SG	1個	8,270円	
	4-4633-13	透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）粘着なし（両面PET） 100×200mm	TA50-100-200SE	1個	11,300円	
	4-4634-13	透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）片面強粘着付き 100×200mm	TA50-100-200SF	1個	11,500円	
 中略図像	4-4635-13	透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）片面微粘着付き 100×200mm	TA50-100-200SG	1個	11,700円	
 中略図像	4-4633-14	透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）粘着なし（両面PET） 150×150mm	TA50-150-150SE	1個	18,300円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 ※写真イメージ	4-4634-14	透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）片面強粘着付き 150×150mm	TA50-150-150SF	1個	18,500円	
 ※写真イメージ	4-4635-14	透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）片面微粘着付き 150×150mm	TA50-150-150SG	1個	18,800円	
 ※写真イメージ	4-4633-15	透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）粘着なし（両面PET） 210×300mm	TA50-A4SE	1個	28,700円	
 ※写真イメージ	4-4634-15	透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）片面強粘着付き 210×300mm	TA50-A4SF	1個	29,100円	
 ※写真イメージ	4-4635-15	透明フィルムヒーター（低抵抗タイプ）片面微粘着付き 210×300mm	TA50-A4SG	1個	29,700円	