



安立計器

静止表面用温度センサ A形シリーズ φ27mm 90°(エルボ使用)30mm Kタイプ
一般電極材丸穴端子M5用

特徴

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。



参考画像

シリーズ共通仕様

ヘッド サイズ	φ27mm	ガード 材質と 接触板 のコーティ ング	テフロ ンガード(低温用 ・接地)
パイプ 形状と 接触板 の向き	90°(エルボ使用) 接触板とパイプの 長手方向が平行/A-**2*-00/A- *3*-00/A-**4*-00/A-**5*-00/ A-**6*-00/A-**7*-00は、グリップ なしを製作出来ません	熱電対 の種類	Kタイプ
パイプ の長さ (mm)	30(A-*4*-00はグリップなしを製作 出来ません。/3 A-**2*-00/A-**3*- 00/A-**4*-00/A-**5*-00/A- *6*-00/A-**7*-00は、グリップな しを製作出来ません。)	グリップの 有無	あり

コードの種類	標準コード	コードの長さ(m)	1
--------	-------	-----------	---

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	60-3003-35	静止表面用温度 センサ A形シリーズ φ27mm 90°(エ ルボ使用)30mm K タイプ切りっぱなし	A-114K-00-1-TC1-W	1本	24,700円	
	60-3003-36	静止表面用温度 センサ A形シリーズ φ27mm 90°(エ ルボ使用)30mm K タイプ熱電対同種金 属Y端子M	A-114K-00-1-TC1-ANJY3	1本	24,700円	
	60-3003-37	静止表面用温度 センサ A形シリーズ φ27mm 90°(エ ルボ使用)30mm K タイプ熱電対同種金 属Y端子M	A-114K-00-1-TC1-ANJY4	1本	24,700円	
	60-3003-38	静止表面用温度 センサ A形シリーズ φ27mm 90°(エ ルボ使用)30mm K タイプ熱電対同種金 属丸穴端子M	A-114K-00-1-TC1-ANJC3	1本	24,700円	
	60-3003-39	静止表面用温度 センサ A形シリーズ φ27mm 90°(エ ルボ使用)30mm K タイプ熱電対同種金 属丸穴端子M	A-114K-00-1-TC1-ANJC4	1本	24,700円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 参考画像	60-3003-40	静止表面用温度センサ A形シリーズ ϕ 27mm 90°(エルボ使用) 30mm Kタイプ 一般電極材 Y端子 M3用	A-114K-00-1-TC1-WT3	1本	24,700円	
 参考画像	60-3003-41	静止表面用温度センサ A形シリーズ ϕ 27mm 90°(エルボ使用) 30mm Kタイプ 一般電極材 Y端子 M4用	A-114K-00-1-TC1-WT4	1本	24,700円	
 参考画像	60-3003-42	静止表面用温度センサ A形シリーズ ϕ 27mm 90°(エルボ使用) 30mm Kタイプ 一般電極材 Y端子 M5用	A-114K-00-1-TC1-WT5	1本	24,700円	
 参考画像	60-3003-43	静止表面用温度センサ A形シリーズ ϕ 27mm 90°(エルボ使用) 30mm Kタイプ 一般電極材 丸穴端子 M3用	A-114K-00-1-TC1-WC3	1本	24,700円	
 参考画像	60-3003-44	静止表面用温度センサ A形シリーズ ϕ 27mm 90°(エルボ使用) 30mm Kタイプ 一般電極材 丸穴端子 M4用	A-114K-00-1-TC1-WC4	1本	24,700円	
 参考画像	60-3003-45	静止表面用温度センサ A形シリーズ ϕ 27mm 90°(エルボ使用) 30mm Kタイプ 一般電極材 丸穴端子 M5用	A-114K-00-1-TC1-WC5	1本	24,700円	