


タカチ電機工業

## 60-8564-34 EMCシールドボックス(300×44×160 シルバー) AUXE44-30-16AH-SS

[TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., Ltd.]



|        |                   |
|--------|-------------------|
| アズワン品番 | 60-8564-34        |
| 型番     | AUXE44-30-16AH-SS |
| 入り数    | 1個                |
| 標準価格   | -円                |



### 特徴

上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。  
外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。  
産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。  
高さ4サイズ・幅8サイズ・奥行7サイズ、計108の豊富なサイズが選択可能です。

### 仕様

ゴム足仕様: 貼付けゴム足 / アルミ足が選択可能。  
上下カバー取付ビス仕様: プラスビス / 六角穴ビスが選択可能  
サイズ: 108サイズ  
色仕様: 2タイプ  
外寸: 300mm×44mm×160mm  
内寸: 293mm×37mm×153mm

足タイプ:アルミ足

自重:1.1kg