



大見工業

超硬Vドリル(ロング) 30.0mm

特徴



加工位置精度確保に優れています(特殊先端形状)

切粉の溶着を低減(独自の6枚刃溝構造)

加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)

セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)

下穴不要でリーマ仕上が可能(下穴加工が不要です。)

適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル
鋳鉄(FCD)

シリーズ共通仕様

材質および仕上	ドリル材質/超硬(K10相当)
---------	-----------------

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	61-8316-96	超硬Vドリル(ロング) 17.0mm	OVDL0170	1セット	102,380円	
	61-8316-97	超硬Vドリル(ロング) 18.0mm	OVDL0180	1セット	110,170円	
	61-8316-98	超硬Vドリル(ロング) 19.0mm	OVDL0190	1セット	118,300円	
	61-8316-99	超硬Vドリル(ロング) 20.0mm	OVDL0200	1セット	136,500円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	61-8317-01	超硬VDリル(ロング) 24.0mm	OVDL0240	1セット	188,830円	
	61-8317-02	超硬VDリル(ロング) 25.0mm	OVDL0250	1セット	207,030円	
	61-8317-03	超硬VDリル(ロング) 26.0mm	OVDL0260	1セット	238,880円	
	61-8317-04	超硬VDリル(ロング) 27.0mm	OVDL0270	1セット	261,630円	
	61-8317-05	超硬VDリル(ロング) 28.0mm	OVDL0280	1セット	277,550円	
	61-8317-06	超硬VDリル(ロング) 29.0mm	OVDL0290	1セット	307,130円	
	61-8317-07	超硬VDリル(ロング) 30.0mm	OVDL0300	1セット	329,880円	