



大見工業

超硬Vドリル(ショート) 29.0mm

特徴



加工位置精度確保に優れています(特殊先端形状)

切粉の溶着を低減(独自の6枚刃溝構造)

加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)

セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)

下穴不要でリーマ仕上が可能(下穴加工が不要です。)

適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)

シリーズ共通仕様

材質および仕上	ドリル材質/超硬(K10相当)
---------	-----------------

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	61-8317-08	超硬Vドリル(ショート) 20.0mm	OVDS0200	1セット	100,100円	
	61-8317-09	超硬Vドリル(ショート) 21.0mm	OVDS0210	1セット	108,070円	
	61-8317-10	超硬Vドリル(ショート) 22.0mm	OVDS0220	1セット	118,300円	
	61-8317-11	超硬Vドリル(ショート) 23.0mm	OVDS0230	1セット	129,680円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)		備考
	61-8317-12	超硬Vドリル(ショート) 24.0mm	OVDS0240	1セット	138,780円		
	61-8317-13	超硬Vドリル(ショート) 25.0mm	OVDS0250	1セット	150,150円		
	61-8317-14	超硬Vドリル(ショート) 26.0mm	OVDS0260	1セット	177,450円		
	61-8317-15	超硬Vドリル(ショート) 27.0mm	OVDS0270	1セット	189,970円		
	61-8317-16	超硬Vドリル(ショート) 28.0mm	OVDS0280	1セット	204,750円		
	61-8317-17	超硬Vドリル(ショート) 29.0mm	OVDS0290	1セット	227,500円		
	61-8317-18	超硬Vドリル(ショート) 30.0mm	OVDS0300	1セット	244,570円		