



大見工業

超硬Vドリル(テーパー) 20.0mm



特徴

加工位置精度確保に優れています(特殊先端形状)

切粉の溶着を低減(独自の6枚刃溝構造)

加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)

セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)

下穴不要でリーマ仕上が可能(下穴加工が不要です。)

適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル
鋳鉄(FCD)

シリーズ共通仕様

材質および仕上	ドリル材質/超硬(K10相当)
---------	-----------------

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	61-8317-19	超硬Vドリル(テーパー) 17.0mm	OVDT0170	1セット	51,188円	
	61-8317-20	超硬Vドリル(テーパー) 18.0mm	OVDT0180	1セット	54,688円	
	61-8317-21	超硬Vドリル(テーパー) 19.0mm	OVDT0190	1セット	58,538円	
	61-8317-22	超硬Vドリル(テーパー) 20.0mm	OVDT0200	1セット	67,638円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜)		備考
					定額送料 (税抜)		
	61-8317-23	超硬VDリル(テーパー) 21.0mm	OVDT0210	1セット	73,150円		
	61-8317-24	超硬VDリル(テーパー) 22.0mm	OVDT0220	1セット	79,888円		
	61-8317-25	超硬VDリル(テーパー) 23.0mm	OVDT0230	1セット	86,625円		
	61-8317-26	超硬VDリル(テーパー) 24.0mm	OVDT0240	1セット	94,325円		
	61-8317-27	超硬VDリル(テーパー) 25.0mm	OVDT0250	1セット	102,988円		
	61-8317-28	超硬VDリル(テーパー) 26.0mm	OVDT0260	1セット	129,938円		
	61-8317-29	超硬VDリル(テーパー) 27.0mm	OVDT0270	1セット	140,525円		
	61-8317-30	超硬VDリル(テーパー) 28.0mm	OVDT0280	1セット	151,113円		
	61-8317-31	超硬VDリル(テーパー) 29.0mm	OVDT0290	1セット	168,438円		
	61-8317-32	超硬VDリル(テーパー) 30.0mm	OVDT0300	1セット	180,950円		