



ELPA

丸打コード2m ブラック

特徴

丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。



シリーズ共通仕様

定格	300V 7A	全長	2m
----	---------	----	----

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	62-8564-10	丸打コード2m ホワイト	RF-2H(W)	1個	690円	
	62-8564-11	丸打コード2m ブラック	RF-2H(BK)	1個	690円	