

# AXEL

ELPA

## コード付ソケット

### 特徴

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。  
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。  
電球は60W以下のものをご使用ください。



### シリーズ共通仕様

|    |         |      |       |
|----|---------|------|-------|
| 定格 | 125V 3A | コード長 | 約1.5m |
|----|---------|------|-------|

| 商品イメージ | アズワン品番     | 商品名      | 型番            | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|--------|------------|----------|---------------|----|------------------------------|----|
|        | 62-8564-40 | コード付ソケット | KP-M1715H(W)  | 1個 | 900円                         |    |
|        | 62-8564-41 | コード付ソケット | KP-M1715H(BK) | 1個 | 900円                         |    |
|        | 62-8564-42 | コード付ソケット | KP-M2615H(W)  | 1個 | 990円                         |    |
|        | 62-8564-43 | コード付ソケット | KP-M2615H(BK) | 1個 | 990円                         |    |