

AXEL

ELPA

コード付ソケット

特徴

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
 電球は60W以下のものをご使用ください。



シリーズ共通仕様

定格	125V 3A	コード長	約1.5m
----	---------	------	-------

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	62-8564-40	コード付ソケット	KP-M1715H(W)	1個	900円	
	62-8564-41	コード付ソケット	KP-M1715H(BK)	1個	900円	
	62-8564-42	コード付ソケット	KP-M2615H(W)	1個	990円	
	62-8564-43	コード付ソケット	KP-M2615H(BK)	1個	990円	