

AXEL

ELPA

引掛シーリングカバー ホワイト

特徴

引掛シーリングカバー

用途:天井からのシーリングのカバーやインテリア照明での接続部を隠し見栄えをよくする時に使用します。

外形7~9mmの丸打コードでご使用いただけます。



商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	62-8564-71	引掛シーリングカバー ホワイト	B-52H	1個	120円	
	62-8564-72	引掛シーリングカバー ブラック	B-52H(BK)	1個	120円	