

ELPA

センサー付ソケットアダプター

特徴

人感センサー

直接ソケット部(E26のソケット部)に差し込むだけですぐに使用いただけます。

人が近づけば『パツ』と自動点灯。離れれば約30秒・約3分・約5分後(切替スイッチにより)に消灯します。

E26のソケットが付いていれば白熱電球・電球形蛍光灯ランプが人体感知センサー付器具として使用可能です。

玄関・廊下・階段・トイレ等、簡単に人体感知センサー付き器具として生まれ変わります。



シリーズ共通仕様

|      |                |        |          |
|------|----------------|--------|----------|
| 入力電圧 | AC100V 50/60Hz | 動作温度範囲 | -10℃～50℃ |
|------|----------------|--------|----------|

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名             | 型番        | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|----|------------------------------|----|
|  | 62-8564-83 | センサー付ソケットアダプター  | SA-26JB   | 1個 | 2,840円                       |    |
|  | 62-8564-85 | センサー付シーリングアダプター | SA-H26JB  | 1個 | 2,840円                       |    |
|  | 62-8564-84 | センサー付ソケットアダプター  | SA-26AJB  | 1個 | 3,270円                       |    |
|  | 62-8564-86 | センサー付シーリングアダプター | SA-H26AJB | 1個 | 3,270円                       |    |