

AXEL

ELPA

センサー付ソケットアダプター

特徴

人感センサー+明暗センサー

直接ソケット部(E26のソケット部)に差し込むだけですぐに使用いただけます。

周囲が暗い状態で人が近づけば『パツ』と自動点灯。離れれば約30秒・約3分・約5分後(切替スイッチにより)に消灯します。E26のソケットが付いていれば白熱電球・電球形蛍光灯ランプが人体感知センサー付器具として使用可能です。

玄関・廊下・階段・トイレ等、簡単に人体感知センサー付き器具として生まれ変わります。



シリーズ共通仕様

入力電圧	AC100V 50/60Hz	動作温度範囲	-10℃～50℃
------	----------------	--------	----------

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	62-8564-83	センサー付ソケットアダプター	SA-26JB	1個	2,840円	
	62-8564-85	センサー付シーリングアダプター	SA-H26JB	1個	2,840円	
	62-8564-84	センサー付ソケットアダプター	SA-26AJB	1個	3,270円	
	62-8564-86	センサー付シーリングアダプター	SA-H26AJB	1個	3,270円	