



ELPA

あかりセンサースイッチ

特徴

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続点灯器具として使用できます。
 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。



シリーズ共通仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz	最大負荷	白熱灯300W 蛍光灯45W
消費電力(無負荷時)	0.8W MAX	動作温度	-10℃～50℃
防水性	防滴型	センサー遅延時間	3～6秒

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



62-8564-95
 あかりセンサースイッチ
 BA-103SB
 1個
 1,680円



62-8564-96
 あかりセンサースイッチ
 BA-T103SB
 1個
 1,890円