

ELPA

62-8564-96 あかりセンサースイッチ BA-T103SB

[ELPA] Light sensor switch



アズワン品番	62-8564-96
JANコード	4901087185665
型番	BA-T103SB
入り数	1個
標準価格	-円



特徴

切替OFFタイマー付

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続点灯器具として使用できます。

耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。

仕様

定格電圧:AC100V 50/60Hz

最大負荷:白熱灯300W 蛍光灯45W

センサー設定(周囲照度) :明設定・点灯 15～45ルクス・消灯 30～90ルクス :暗設定・点灯 5～15ルクス・消灯 15～45ルクス

消費電力(無負荷時):0.8W MAX

動作温度:-10℃～50℃

タイマー設定(点灯照度内):OFF(連続)・4H(約4時間)・8H(約8時間)

防水性:防滴型

センサー遅延時間:3～6秒

荷姿サイズ:100×50×180mm 0.09kg [\[荷姿サイズについて\]](#)