

# AXEL

ELPA

## あかりセンサースイッチ

### 特徴

切替OFFタイマー付

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続点灯器具として使用できます。耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。



### シリーズ共通仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz	最大負荷	白熱灯300W 蛍光灯45W
消費電力(無負荷時)	0.8W MAX	動作温度	-10℃～50℃
防水性	防滴型	センサー遅延時間	3～6秒

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	62-8564-95	あかりセンサースイッチ	BA-103SB	1個	1,680円	
	62-8564-96	あかりセンサースイッチ	BA-T103SB	1個	1,890円	