

ISSI

63-8317-48 [取扱停止]SRAM 1Mbit, 128 Kワード x 8ビット, 32-Pin 5.5 V 1セット(156個入) IS62C1024AL-35TLI

[ISSI] ISSI SRAM, IS62C1024AL-35TLI- 1Mbit



アズワン品番	63-8317-48
型番	IS62C1024AL-35TLI
入り数	1セット(156個入)

標準価格 -円

取扱停止



特徴

プロダクトパッケージ製品の内391-731P,391-725P,391-680P,391-729P,392-362P,391-719P,391-640P,391-630P,391-684P,391-703P,391-624P,391-707P,391-696P,391-628PにおいてDRAMの表記がありますがSRAMです。

SRAM、ISSI

ISSI スタティックRAM製品は、高性能CMOSテクノロジーを使用しています。

5 V高速非同期SRAM、高期低電力非同期SRAM、5 V低電力タイプ非同期SRAM、超低電力CMOSスタティックRAM、PowerSaver TM 低電力非同期SRAMなど、幅広いスタティックRAM製品を取り揃えています。

ご用意しています。

ISSI SRAMデバイスは、さまざまな電圧、メモリサイズ、構成の製品を取り揃えています。

CPUキャッシュメモリ、組み込みプロセッサ、ハードドライブ、産業エレクトロニクス用スイッチなどさまざまな用途に適しています。

電源: 1.8 V / 3.3 V / 5 V 提供パッケージ: BGA、SOJ、SOP、sTSOP、TSOP 選択可能な構成:
x8及びx16 高速非同期SRAMの場合はECC機能も使用可能

仕様

入数:1トレイ(156個入)

メモリサイズ:1Mbit

構成:128 Kワード x 8ビット

ワード数:128K

1ワード当たりのビット数:8bit

最大ランダムアクセス時間:35ns

アドレスバス幅:17bit

ローパワー:あり

タイミングタイプ:非シンクロナス

実装タイプ:表面実装

パッケージタイプ:TSOP

ピン数:32

寸法:8.1 x 18.5 x 0.95mm

高さ:0.95mm

動作温度 Min:-40 °C

RoHS適合状況:適合

コード番号:170-2057