

AXEL

Lorlin

64-1663-16 ロータリスイッチ 6極 パネルマウント 1袋(5個入) CK1055

[Lorlin] Lorlin, 6 Position DP Rotary Switch, 150 mA, Solder



アズワン品番 64-1663-16

型番 CK1055

入り数 1袋(5個入)

標準価格 -円



特徴

小型ウエハースイッチ - CKシリーズインペリアル

Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。

コンタクト定格: 150 mA @ 250 V ac/dc はんだ端子 耐電圧: 1500 V ac UL-VO定格27.5 mmボディ径 30oインデックス ショートMBB (メークビフォアブレーク) 及びノンショートBBM (ブレークビフォアメーク) コンタクト 調整可能なストップと連続回転オプション 寸法: 長さ1.5インチ、直径0.25インチのスピンドル付きで、グラブねじ込みノブを簡単に取り付けられる30 mmのフラット部があります。ブッシュは長さ8 mmで、9.52 x 32TPIのねじが付属しています。

仕様

入数:1袋(5個入)

コンタクトのコンフィギュレーション:DP

コンタクト定格電流:150 mA

スイッチの位置の数:6

コンタクトの数:2

定格電圧:250V ac/dc

径:27.5mm

寸法:27.5 (Dia.) x 59.1mm

装着タイプ:パネルマウント

ターミナルタイプ:はんだ

アプリケーション:低電力

動作温度 Min:-30℃

RoHS適合状況:適合

コード番号:866-0278