

AXEL

アトムサポート

油性ハードラインC-500 4kg 黄(無鉛)

特徴



超速乾のパーキングライン塗料です。

最短6～7分、標準で約15分で交通解放が可能です。

耐久性、作業性が良い。

車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。

別売りの「ハードライン専用反射ビーズ」を使用すると夜間反射性が良くなります。

駐車場(パーキング)、工場構内の通行区分、道路(私道)や倉庫・商店などの線引き・ライン引きに。

シリーズ共通仕様

塗り重ね回数	2	タイプ	油性変性アルキッド
材質／仕上	アルキド樹脂	原産国	日本

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



64-8317-30 油性ハードラインC-500 4kg 白 00001-12101 1缶 5,780円



64-8317-32 油性ハードラインC-500 4kg 黄(無鉛) 00001-12107 1缶 6,690円