



アトムサポート

油性ハードラインC-500 20kg 黄（無鉛）

特徴



超速乾のパーキングライン塗料です。
最短6～7分、標準で約15分で交通解放が可能です。
耐久性、作業性が良い。
車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
別売りの「ハードライン専用反射ビーズ」を使用すると夜間反射性が良くなります。
駐車場（パーキング）、工場構内の通行区分、道路（私道）や倉庫・商店などの線引き・ライン引きに。

シリーズ共通仕様

容量(kg)	20	塗り重ね回数	2
塗布面積(m2)	15cm幅で190～270m	指触乾燥時間	15分(23℃)
タイプ	油性変性アルキッド	材質／仕上	アルキド樹脂
原産国	日本		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 （税抜） 定額送料 （税抜）	備考
	64-8317-31	油性ハードラインC-500 20kg 白	00001-12103	1缶	23,500円	
	64-8317-33	油性ハードラインC-500 20kg 黄（無鉛）	00001-12108	1缶	26,800円	