



アトムサポート

水性ハードライン 8kg 白



特徴

乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合)

水性タイプで溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなくローラーで簡単に塗装できます。

ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。

別売りの「ハードライン専用反射ビーズ」を使用すると夜間反射性が良くなります。

駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに。

シリーズ共通仕様

容量(kg)	8	塗り重ね回数	2
塗布面積(m2)	15cm幅のラインで80～180m(2回塗り)	タイプ	アクリル樹脂
標準塗布量	15cm幅のラインで80～180m/2回塗り	材質／仕上	アクリル樹脂
新設アスファルト面における注意事項	転圧の際に油を多く使った場合、塗料の付着が悪くなりますので、中性洗剤で除去し、水洗いした後、完全に乾かしてください。	原産国	日本

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



[64-8317-39](#) 水性ハードライン 8kg 白 [00001-12115](#) 1缶 16,300円



[64-8317-40](#) 水性ハードライン 8kg 黄 [00001-12116](#) 1缶 19,900円
