

AXEL

アトムサポート

64-8317-41 ハードライン専用反射ビーズ 2kg 00001-12121

[Atom Support] Reflexion Glass Bead For Pavement Paint



アズワン品番	64-8317-41
JANコード	4971544121215
型番	00001-12121
入り数	1缶
標準価格	-円



特徴

ヘッドライト等の光を反射させて、夜間にラインがはっきり見えるようにできます。

路面標示用ガラスビーズを使用しています。

水性ハードライン、ハードラインC-500用です。

ラインの夜間視認性・安全性の向上に。

水性ハードライン、ハードラインC-500用＞

仕様

容量(kg):2

塗布面積(m²):15cm幅のラインで40m(mあたり50g散布)

指触乾燥時間:夏期:約0.5時間、冬期:約1時間

塗り重ね可能時間:夏期:約0.5時間、冬期:約1時間

タイプ:ソーダ石灰ガラス

標準塗布量:15cm幅のラインで40m(mあたり50g散布)

粒度(mm):0.850～0.106

光の再帰反射を利用した夜間安全対策製品です。

標準塗布量:15cm幅のラインで40m(mあたり50g散布)

粒度:0.850～0.106mm

材質／仕上:ソーダ石灰ガラス

ライン塗料は別売りとなります。

ハードラインは乾燥が速いため、塗装直後に本製品を散布してください。

また、可能な限り二人一組での作業をお勧めします。

散布後は塗料に固着していないビーズや、周りに散らばったビーズを必ず掃除機やほうき等で回収してください。

ビーズは球体のため、転倒により怪我をする恐れがあります。

原産国:日本

コード番号:206-6863

荷姿サイズ:145×145×165mm 2.30kg [\[荷姿サイズについて\]](#)