

オートニクス(FA・制御機器)

## オートニクス $\phi$ 30mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ トーテムポール出力

### 特徴

外径30 $\phi$ 軸型のインクリメンタルロータリエンコーダです。  
狭いスペースでの設置が容易です。  
産業用ロボットアーム角度、位置検出、運搬機器の自動位置制御に。



代表画像

### シリーズ共通仕様

|              |            |               |                                 |
|--------------|------------|---------------|---------------------------------|
| ケーブル長<br>(m) | 2          | 幅(mm)         | 30                              |
| 高さ(mm)       | 30         | 保護等級          | IP50(IEC規格)                     |
| コード長さ<br>(m) | 2          | 消費電流          | 80mA以下(E30S4-6-L-5型<br>は50mA以下) |
| 材質／<br>仕上    | アルミ<br>ニウム | セット内容<br>／付属品 | $\phi$ 4mmカップリング                |
| 原産国          | 韓国         |               |                                 |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|



65-2575-49

オートニクス  $\phi$ 30mm軸  
型インクリメンタルロー  
タリエンコーダ NPNオー  
プンコレクタ出力

E30S4-100-3-N-24

1個

17,070円  
1,200円

| 商品イメージ                                                                                                     | アズワン品番     | 商品名                                                       | 型番               | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----|------------------------------|----|
| <br><small>代表画像</small>   | 65-2575-50 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>リエンコーダ NPNオーブ<br>ンコレクタ出力  | E30S4-100-3-N-5  | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 65-2575-51 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ トーテムポ<br>ール出力     | E30S4-100-3-T-24 | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 65-2575-52 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ トーテムポ<br>ール出力     | E30S4-100-3-T-5  | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small>  | 65-2575-53 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ 電圧出力              | E30S4-100-3-V-24 | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 65-2575-54 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ 電圧出力              | E30S4-100-3-V-5  | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 65-2575-55 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ ラインドラ<br>イバ出力     | E30S4-100-6-L-5  | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 65-2575-63 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ NPNオー<br>ブンコレクタ出力 | E30S4-360-3-N-24 | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 65-2575-64 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ NPNオー<br>ブンコレクタ出力 | E30S4-360-3-N-5  | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 65-2575-65 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ トーテムポ<br>ール出力     | E30S4-360-3-T-24 | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |

| 商品イメージ                                                                                                     | アズワン品番     | 商品名                                                       | 型番               | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----|------------------------------|----|
| <br><small>代表画像</small>   | 65-2575-66 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>リエンコーダ トーテムポ<br>ール出力      | E30S4-360-3-T-5  | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 65-2575-67 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ 電圧出力              | E30S4-360-3-V-24 | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 65-2575-68 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ 電圧出力              | E30S4-360-3-V-5  | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 65-2575-69 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ ラインドラ<br>イバ出力     | E30S4-360-6-L-5  | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 65-2575-70 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ NPNオー<br>プンコレクタ出力 | E30S4-500-3-N-24 | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 65-2575-71 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ NPNオー<br>プンコレクタ出力 | E30S4-500-3-N-5  | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 65-2575-72 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ トーテムポ<br>ール出力     | E30S4-500-3-T-24 | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 65-2575-73 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ トーテムポ<br>ール出力     | E30S4-500-3-T-5  | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 65-2575-74 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ 電圧出力              | E30S4-500-3-V-24 | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |

| 商品イメージ                                                                                                     | アズワン品番     | 商品名                                                       | 型番                | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----|------------------------------|----|
| <br><small>代表画像</small>   | 65-2575-75 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロータ<br>リエンコーダ 電圧出力              | E30S4-500-3-V-5   | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 65-2575-76 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ ラインドラ<br>イバ出力     | E30S4-500-6-L-5   | 1個 | 17,070円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 65-2575-42 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ NPNオー<br>プンコレクタ出力 | E30S4-1000-3-N-24 | 1個 | 20,510円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 65-2575-43 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ NPNオー<br>プンコレクタ出力 | E30S4-1000-3-N-5  | 1個 | 20,510円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 65-2575-44 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ トーテムポ<br>ール出力     | E30S4-1000-3-T-24 | 1個 | 20,510円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 65-2575-45 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ トーテムポ<br>ール出力     | E30S4-1000-3-T-5  | 1個 | 20,510円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 65-2575-46 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ 電圧出力              | E30S4-1000-3-V-24 | 1個 | 20,510円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 65-2575-47 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ 電圧出力              | E30S4-1000-3-V-5  | 1個 | 20,510円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 65-2575-48 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ ラインドラ<br>イバ出力     | E30S4-1000-6-L-5  | 1個 | 20,510円<br>1,200円            |    |

| 商品イメージ                                                                                                     | アズワン品番     | 商品名                                                       | 型番                | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----|------------------------------|----|
| <br><small>代表画像</small>   | 65-2575-56 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>リエンコーダ NPNオーブ<br>ンコレクタ出力  | E30S4-3000-3-N-24 | 1個 | 27,010円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 65-2575-57 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ NPNオー<br>ブンコレクタ出力 | E30S4-3000-3-N-5  | 1個 | 27,010円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 65-2575-58 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ トーテムポ<br>ール出力     | E30S4-3000-3-T-24 | 1個 | 27,010円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small>  | 65-2575-59 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ トーテムポ<br>ール出力     | E30S4-3000-3-T-5  | 1個 | 27,010円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 65-2575-60 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ 電圧出力              | E30S4-3000-3-V-24 | 1個 | 27,010円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 65-2575-61 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ 電圧出力              | E30S4-3000-3-V-5  | 1個 | 27,010円<br>1,200円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 65-2575-62 | オートニクス φ30mm軸<br>型インクリメンタルロー<br>タリエンコーダ ラインドラ<br>イバ出力     | E30S4-3000-6-L-5  | 1個 | 27,010円<br>1,200円            |    |