

SMC

4ポートハンドバルブVHシリーズ 使用圧力:1.0MPa 接続口径:1/4

特徴

ハンドルの向きにより一目で流れ方向が確認できます。

手で空気の流れ方向を変えたい場合に。

材質／仕上アルミダイカスト



シリーズ共通仕様

使用圧力(MPa)	1.0	接続口径	1/4
切換方式	3ポジションエキゾーストセンタ	幅(mm)	125
奥行(mm)	62	高さ(mm)	90
Cv値(2/4⇒3)	0.38	原産国	日本

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4635-42	4ポートハンドバルブVHシリーズ 使用圧力:1.0MPa 接続口径:1/4	VH241F02	1個	9,440円	
	65-4635-43	4ポートハンドバルブVHシリーズ 使用圧力:1.0MPa 接続口径:1/4	VH241N02	1個	9,440円	