



SMC

4ポートハンドバルブVHシリーズ 使用圧力:1.0MPa 接続口径:3/8

特徴

ハンドルの向きにより一目で流れ方向が確認できます。

手で空気の流れ方向を変えたい場合に。

材質／仕上アルミダイカスト



シリーズ共通仕様

使用圧力(MPa)	1.0	接続口径	3/8
切換方式	3ポジションクローズドセンタ	奥行(mm)	74
Cv値(2/4⇒3)	1.25(1/4)1.5(3/8)	質量	710g
原産国	日本		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4635-51	4ポートハンドバルブVHシリーズ 使用圧力:1.0MPa 接続口径:3/8	VH30003L	1個	11,000円	
	65-4635-52	4ポートハンドバルブVHシリーズ 使用圧力:1.0MPa 接続口径:3/8	VH30003R	1個	11,000円	