

AXEL

SMC

4ポートハンドバルブVHシリーズ 使用圧力:1.0MPa 接続口径:1/4

特徴

ハンドルの向きにより一目で流れ方向が確認できます。

手で空気の流れ方向を変えたい場合に。

材質／仕上アルミダイカスト



シリーズ共通仕様

使用圧力(MPa)	1.0	切換方式	3ポジションクローズドセンタ
幅(mm)	134	奥行(mm)	74
高さ(mm)	105	Cv値(2/4⇒3)	1.25(1/4)1.5(3/8)
質量	710g	原産国	日本

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4635-69	4ポートハンドバルブVHシリーズ 使用圧力:1.0MPa 接続口径:1/4	VH310N02	1個	12,500円	
	65-4635-70	4ポートハンドバルブVHシリーズ 使用圧力:1.0MPa 接続口径:3/8	VH310N03	1個	12,500円	