

SMC

4ポートハンドバルブVHシリーズ 使用圧力:1.0MPa 接続口径:3/8

特徴

ハンドルの向きにより一目で流れ方向が確認できます。

手で空気の流れ方向を変えたい場合に。

材質／仕上アルミダイカスト



シリーズ共通仕様

使用圧力 (MPa)	1.0	切換方式	3ポジションエキゾーストセ ンタ
幅 (mm)	134	奥行 (mm)	74
高さ (mm)	105	Cv値 (2/4⇒3)	1.25 (1/4) 1.5 (3/8)
質量	710 g	原産国	日本

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



65-4635-71

4ポートハンドバルブVHシリーズ
使用圧力:1.0MPa 接続口径:1/4

VH311F02

1個

14,600円



65-4635-72

4ポートハンドバルブVHシリーズ
使用圧力:1.0MPa 接続口径:3/8

VH311F03

1個

14,600円