

AXEL

SMC

4ポートハンドバルブVHシリーズ 使用圧力:1.0MPa 接続口径:1/2

特徴

ハンドルの向きにより一目で流れ方向が確認できます。

手で空気の流れ方向を変えたい場合に。

材質／仕上アルミダイカスト



シリーズ共通仕様

使用圧力(MPa)	1.0	切換方式	2ポジション
幅(mm)	144	奥行(mm)	102
Cv値(2/4⇒3)	3.4(1/4)3.8(3/8)4.3(1/2)4.5(3/4)	質量	1.28kg
原産国	日本		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



65-4635-90

4ポートハンドバルブVHシリーズ
使用圧力:1.0MPa 接続口径:1/4

VH402N02

1個

13,000円



65-4635-91

4ポートハンドバルブVHシリーズ
使用圧力:1.0MPa 接続口径:1/2

VH402N04

1個

13,000円

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4635-92	4ポートハンドバルブVHシリーズ 使 用圧力:1.0MPa 接続口径:3/4	VH402N06	1個	19,200円	