

AXEL

SMC

4ポートハンドバルブVHシリーズ 使用圧力:1.0MPa 接続口径:1/2

特徴

ハンドルの向きにより一目で流れ方向が確認できます。

手で空気の流れ方向を変えたい場合に。

材質／仕上アルミダイカスト



シリーズ共通仕様

使用圧力(MPa a)	1.0	接続口径	1/2
切換方式	3ポジションエキゾーストセンタ	幅(mm)	144
奥行(mm)	102	高さ(mm)	122
Cv値(2/4⇒3)	3.4(1/4)3.8(3/8)4.3(1/2)4.5 (3/4)	質量	1.28k g
原産国	日本		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



65-4635-94

4ポートハンドバルブVHシリーズ
使用圧力:1.0MPa 接続口径:1/2

VH411F04

1個

15,800円

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4635-95	4ポートハンドバルブVHシリーズ 使用圧力:1.0MPa 接続口径:1/2	VH411N04	1個	15,800円	