



SMC

モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa
接続口径:Rc1/4

特徴

各機器をコンパクトにモジュラー化しています。
透明ケースガードで視認性向上しています。



シリーズ共通仕様

ろ過精度(μ m)	5	使用圧力(MPa)	1.0
設定圧力(MPa)	0.05~0.85	接続口径	Rc1/4
材質/仕上げ	アルミダイカスト		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4791-90	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/4	AC25B02MA	1個	8,660円	
	65-4791-91	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/4	AC25B02MB	1個	8,660円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4792-01	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/4	AC25B02MWA	1個	8,830円	
	65-4791-95	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/4	AC25B02MTA	1個	9,190円	
	65-4791-98	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/4	AC25B02MV1A	1個	13,500円	
	65-4791-99	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/4	AC25B02MVA	1個	13,500円	
	65-4791-97	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/4	AC25B02MV16B	1個	13,600円	
	65-4791-96	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/4	AC25B02MV12B	1個	14,000円	
	65-4791-92	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/4	AC25B02MSA	1個	14,100円	
	65-4791-93	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/4	AC25B02MSVA	1個	18,800円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格	備考
					(税抜) 定額送料 (税抜)	
	65-4791-94	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定 圧力:0.05~0.85MPa 接 続口径:Rc1/4	AC25B02MSVB	1個	18,800円	