

AXEL

SMC

モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa
接続口径:Rc1/4

特徴

各機器をコンパクトにモジュラー化しています。
透明ケースガードで視認性向上しています。



シリーズ共通仕様

ろ過精度(μ m)	5	使用圧力(MPa)	1.0
設定圧力(MPa)	0.05~0.85	接続口径	Rc1/4
材質/仕上げ	アルミダイカスト		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4792-05	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/4	AC25B02TA	1個	7,660円	
	65-4792-07	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/4	AC25B02TVA	1個	12,500円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜)		備考
					定額送料 (税抜)		
	65-4792-06	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定 圧力:0.05~0.85MPa 接 続口径:Rc1/4	AC25B02TV1WA	1個	12,600円		