

AXEL

SMC

モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa
接続口径:Rc3/8

特徴

各機器をコンパクトにモジュラー化しています。
透明ケースガードで視認性向上しています。



シリーズ共通仕様

ろ過精度 (μ m)	5	使用圧力 (MPa)	1.0
設定圧力 (MPa)	0.05~0.85	接続口径	Rc3/8
材質／仕上げ	アルミダイカスト	原産国	中国

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4792-17	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CEB	1個	12,800円	
	65-4792-18	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CERB	1個	12,800円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4792-15	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CE2B	1個	13,400円	
	65-4792-22	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CET2B	1個	13,900円	
	65-4792-25	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CEVB	1個	17,600円	
	65-4792-19	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CESB	1個	18,200円	
	65-4792-24	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CEV2B	1個	18,200円	
	65-4792-23	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CETVB	1個	21,800円	
	65-4792-21	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CESVB	1個	23,000円	
	65-4792-20	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CESV2RB	1個	23,500円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格	備考
					(税抜) 定額送料 (税抜)	
	65-4792-16	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5μm設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CE4V1B	1個	24,900円	