

# AXEL

SMC

モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 $\mu$ m 設定圧力:0.05~0.85MPa  
接続口径:Rc3/8

## 特徴

各機器をコンパクトにモジュラー化しています。  
透明ケースガードで視認性向上しています。



## シリーズ共通仕様

|                 |           |            |       |
|-----------------|-----------|------------|-------|
| ろ過精度 ( $\mu$ m) | 5         | 使用圧力 (MPa) | 1.0   |
| 設定圧力 (MPa)      | 0.05~0.85 | 接続口径       | Rc3/8 |
| 材質／仕上げ          | アルミダイカスト  |            |       |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                                              | 型番         | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|------------------------------|----|
|  | 65-4792-56 | モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 $\mu$ m<br>設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8 | AC25B03CMA | 1個 | 12,900円                      |    |
|  | 65-4792-57 | モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 $\mu$ m<br>設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8 | AC25B03CMB | 1個 | 12,900円                      |    |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                                                  | 型番            | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----|------------------------------|----|
|    | 65-4792-55 | モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 $\mu$ m<br>設定圧力:0.05~0.85MPa<br>a 接続口径:Rc3/8 | AC25B03CM6B   | 1個 | 13,000円                      |    |
|    | 65-4792-62 | モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 $\mu$ m<br>設定圧力:0.05~0.85MPa<br>接続口径:Rc3/8   | AC25B03CMTA   | 1個 | 13,400円                      |    |
|    | 65-4792-65 | モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 $\mu$ m<br>設定圧力:0.05~0.85MPa<br>接続口径:Rc3/8   | AC25B03CMV1A  | 1個 | 17,600円                      |    |
|    | 65-4792-66 | モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 $\mu$ m<br>設定圧力:0.05~0.85MPa<br>接続口径:Rc3/8   | AC25B03CMV1B  | 1個 | 17,600円                      |    |
|  | 65-4792-67 | モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 $\mu$ m<br>設定圧力:0.05~0.85MPa<br>接続口径:Rc3/8   | AC25B03CMV1NA | 1個 | 17,600円                      |    |
|  | 65-4792-68 | モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 $\mu$ m<br>設定圧力:0.05~0.85MPa<br>接続口径:Rc3/8   | AC25B03CMVA   | 1個 | 17,600円                      |    |
|  | 65-4792-63 | モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 $\mu$ m<br>設定圧力:0.05~0.85MPa<br>接続口径:Rc3/8   | AC25B03CMTV1A | 1個 | 18,200円                      |    |
|  | 65-4792-64 | モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 $\mu$ m<br>設定圧力:0.05~0.85MPa<br>接続口径:Rc3/8   | AC25B03CMTVA  | 1個 | 18,200円                      |    |

| 商品イメージ                                                                            | アズワン品番     | 商品名                                                                | 型番             | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----|------------------------------|----|
|  | 65-4792-59 | モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 $\mu$ m<br>設定圧力:0.05~0.85MPa<br>接続口径:Rc3/8 | AC25B03CMSV1A  | 1個 | 23,000円                      |    |
|  | 65-4792-60 | モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 $\mu$ m<br>設定圧力:0.05~0.85MPa<br>接続口径:Rc3/8 | AC25B03CMSV1RB | 1個 | 23,000円                      |    |
|  | 65-4792-61 | モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 $\mu$ m<br>設定圧力:0.05~0.85MPa<br>接続口径:Rc3/8 | AC25B03CMSVRA  | 1個 | 23,000円                      |    |
|  | 65-4792-58 | モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 $\mu$ m<br>設定圧力:0.05~0.85MPa<br>接続口径:Rc3/8 | AC25B03CMSV12A | 1個 | 23,600円                      |    |