

AXEL

SMC

モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa
接続口径:Rc3/8

特徴

各機器をコンパクトにモジュラー化しています。
透明ケースガードで視認性向上しています。



シリーズ共通仕様

ろ過精度 (μ m)	5	使用圧力 (MPa)	1.0
設定圧力 (MPa)	0.05~0.85	接続口径	Rc3/8
材質／仕上げ	アルミダイカスト		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4792-56	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CMA	1個	12,900円	
	65-4792-57	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CMB	1個	12,900円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4792-55	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CM6B	1個	13,000円	
	65-4792-62	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CMTA	1個	13,400円	
	65-4792-65	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CMV1A	1個	17,600円	
	65-4792-66	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CMV1B	1個	17,600円	
	65-4792-67	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CMV1NA	1個	17,600円	
	65-4792-68	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CMVA	1個	17,600円	
	65-4792-63	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CMTV1A	1個	18,200円	
	65-4792-64	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CMTVA	1個	18,200円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4792-59	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CMSV1A	1個	23,000円	
	65-4792-60	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CMSV1RB	1個	23,000円	
	65-4792-61	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CMSVRA	1個	23,000円	
	65-4792-58	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03CMSV12A	1個	23,600円	