

AXEL

SMC

モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa
接続口径:Rc3/8

特徴

- 各機器をコンパクトにモジュラー化しています。
- 透明ケースガードで視認性向上しています。



シリーズ共通仕様

ろ過精度(μ m)	5	使用圧力(MPa)	1.0
設定圧力(MPa)	0.05~0.85	接続口径	Rc3/8
全長(mm)	197.8	全幅(mm)	110.2
材質/仕上げ	アルミダイカスト	原産国	中国

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4792-76	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DA	1個	10,900円	
	65-4792-77	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DB	1個	10,900円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4792-75	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03D6A	1個	11,100円	
	65-4792-73	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03D2A	1個	11,500円	
	65-4792-74	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03D2B	1個	11,500円	