

AXEL

SMC

モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa
接続口径:Rc3/8

特徴

各機器をコンパクトにモジュラー化しています。
透明ケースガードで視認性向上しています。



シリーズ共通仕様

ろ過精度 (μ m)	5	使用圧力 (MPa)	1.0
設定圧力 (MPa)	0.05~0.85	接続口径	Rc3/8
材質／仕上げ	アルミダイカスト		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4792-82	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DEB	1個	12,400円	
	65-4792-83	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DERB	1個	12,400円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4792-87	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DETB	1個	12,900円	
	65-4792-88	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DETNB	1個	12,900円	
	65-4792-91	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DEV1B	1個	17,200円	
	65-4792-92	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DEVB	1個	17,200円	
	65-4792-93	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DEVRB	1個	17,200円	
	65-4792-89	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DETVB	1個	17,700円	
	65-4792-90	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DEV12B	1個	17,700円	
	65-4792-84	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DESB	1個	17,800円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4792-85	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DESV1B	1個	22,500円	
	65-4792-86	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DESVB	1個	22,500円	
	65-4792-78	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DE1B	1個	23,700円	
	65-4792-81	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DE2VB	1個	24,400円	
	65-4792-79	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DE1TVRB	1個	25,000円	
	65-4792-80	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:5 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc3/8	AC25B03DE1VB	1個	29,400円	