

AXEL

SMC

モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:0.3 μm 設定圧力:0.05~0.85MPa
接続口径:Rc1/2

特徴

- 各機器をコンパクトにモジュラー化しています。
- 透明ケースガードで視認性向上しています。



シリーズ共通仕様

ろ過精度 (μm)	0.3	使用圧力 (MPa)	1.0
設定圧力 (MPa)	0.05~0.85	接続口径	Rc1/2
材質／仕上げ	アルミダイカスト		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4875-41	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:0.3 μm 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/2	AC40D04DMA	1個	25,500円	
	65-4875-42	モジュラタイプエアコンビネーション ろ過精度:0.3 μm 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/2	AC40D04DMB	1個	25,500円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	65-4875-43	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:0.3 μ m 設定圧力:0.05~0.8MPa 接続口径:Rc1/2	AC40D04DMRA	1個	25,500円	
	65-4875-44	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:0.3 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/2	AC40D04DMRB	1個	25,500円	
	65-4875-49	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:0.3 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/2	AC40D04DMV1A	1個	32,500円	
	65-4875-50	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:0.3 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/2	AC40D04DMV1B	1個	32,500円	
	65-4875-51	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:0.3 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/2	AC40D04DMVA	1個	32,500円	
	65-4875-45	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:0.3 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/2	AC40D04DMSV1A	1個	37,900円	
	65-4875-46	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:0.3 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/2	AC40D04DMSV1B	1個	37,900円	
	65-4875-47	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:0.3 μ m 設定圧力:0.05~0.85MPa 接続口径:Rc1/2	AC40D04DMSV1RA	1個	37,900円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格	備考
					(税抜) 定額送料 (税抜)	
	65-4875-48	モジュラタイプエアコンビネーションろ過精度:0.3μm 設定圧力:0.05~0.8MPa 接続口径:Rc1/2	AC40D04DMSVA	1個	37,900円	