

トラスコ中山

TWB型オープン台 900×650×H920 コンセント付 黒

特徴



木製天板の上で作業ができます。

天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に適しています。

オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。

天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に適しています。

シリーズ共通仕様

材質／仕上	本体／スチール、天板／木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)	注意	車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
原産国	日本		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	67-4635-60	TWB型オープン台 900×650×H920 黒	TWB-900	1台	168,600円	
	67-4635-58	TWB型オープン台 900×650×H920 コンセント付 黒	TWB-900C	1台	189,600円	