

AXEL

トラスコ中山

TWUT型上棚 900×460×H880 中棚2枚付 黒

特徴



棚板2枚付

小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。

上から2段目の棚は固定です。その他の棚はピッチ25mmで上下可動です。

シリーズ共通仕様

適合機種	TWB-900 TWB-900 C	間口(mm)	900
奥行(mm)	300	高さ(mm)	880
均等積載量(kg/ 段)	50	材質／ 仕上	本体／スチ ール
原産国	日本		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	67-4635-64	TWUT型上棚 900×460×H880 中棚2枚付 黒	TWUT-902	1台	136,200円	
	67-4635-65	TWUT型上棚 900×460×H880 中棚3枚付 黒	TWUT-903	1台	149,400円	