




イグス

エナジーチェーン ケーブル保護管 28リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm

特徴



代表画像

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。

組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。

小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。

各種産業機械のケーブル保護に。

シリーズ共通仕様

|            |    |         |      |
|------------|----|---------|------|
| 内幅 (mm)    | 80 | 外幅 (mm) | 93.5 |
| 曲げ半径R (mm) | 38 | 原産国     | ドイツ  |

| 商品イメージ                                                                                                     | アズワン品番                     | 商品名                                                | 型番                                | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----|------------------------------|----|
| <br><small>代表画像</small> | <a href="#">67-8317-79</a> | エナジーチェーン ケーブル保護管 2リンク<br>内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | <a href="#">1500.080.038.0-2L</a> | 1個 | 820円<br>1,000円               |    |
| <br><small>代表画像</small> | <a href="#">67-8317-90</a> | エナジーチェーン ケーブル保護管 3リンク<br>内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | <a href="#">1500.080.038.0-3L</a> | 1個 | 1,230円<br>1,000円             |    |

| 商品イメージ                                                                                                     | アズワン品番     | 商品名                                               | 型番                 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------------|----|
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-02 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 4リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm  | 1500.080.038.0-4L  | 1個 | 1,640円<br>1,000円             |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-13 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 5リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm  | 1500.080.038.0-5L  | 1個 | 2,040円<br>1,000円             |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-24 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 6リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm  | 1500.080.038.0-6L  | 1個 | 2,450円<br>1,000円             |    |
| <br><small>代表画像</small>  | 67-8318-35 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 7リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm  | 1500.080.038.0-7L  | 1個 | 2,860円<br>1,000円             |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-46 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 8リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm  | 1500.080.038.0-8L  | 1個 | 3,270円<br>1,000円             |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-57 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 9リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm  | 1500.080.038.0-9L  | 1個 | 3,670円<br>1,000円             |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8317-60 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 11リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-11L | 1個 | 4,490円<br>1,000円             |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8317-61 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 12リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-12L | 1個 | 4,900円<br>1,000円             |    |

| 商品イメージ                                                                                                     | アズワン品番     | 商品名                                               | 型番                 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------------|----|
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8317-62 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 13リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-13L | 1個 | 5,310円<br>1,000円             |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8317-63 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 14リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-14L | 1個 | 5,710円<br>1,000円             |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8317-64 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 15リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-15L | 1個 | 6,120円<br>1,000円             |    |
| <br><small>代表画像</small>  | 67-8317-65 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 16リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-16L | 1個 | 6,530円<br>1,000円             |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8317-66 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 17リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-17L | 1個 | 6,940円<br>1,000円             |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8317-67 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 18リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-18L | 1個 | 7,340円<br>1,000円             |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8317-68 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 19リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-19L | 1個 | 7,750円<br>1,000円             |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8317-69 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 20リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-20L | 1個 | 8,160円<br>1,000円             |    |

| 商品イメージ                                                                                                     | アズワン品番     | 商品名                                              | 型番                 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------------|----|
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8317-70 | エナジーチェーン ケーブル保護管 21リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-21L | 1個 | 8,570円<br>1,000円             |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8317-71 | エナジーチェーン ケーブル保護管 22リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-22L | 1個 | 8,980円<br>1,000円             |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8317-72 | エナジーチェーン ケーブル保護管 23リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-23L | 1個 | 9,380円<br>1,000円             |    |
| <br><small>代表画像</small>  | 67-8317-73 | エナジーチェーン ケーブル保護管 24リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-24L | 1個 | 9,790円<br>1,000円             |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8317-74 | エナジーチェーン ケーブル保護管 25リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-25L | 1個 | 10,200円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8317-75 | エナジーチェーン ケーブル保護管 26リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-26L | 1個 | 10,610円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8317-76 | エナジーチェーン ケーブル保護管 27リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-27L | 1個 | 11,010円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8317-77 | エナジーチェーン ケーブル保護管 28リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-28L | 1個 | 11,420円<br>1,000円            |    |

| 商品イメージ                                                                                                     | アズワン品番     | 商品名                                               | 型番                 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------------|----|
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8317-78 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 29リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-29L | 1個 | 11,830円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8317-80 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 30リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-30L | 1個 | 12,240円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8317-81 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 31リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-31L | 1個 | 12,650円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>  | 67-8317-82 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 32リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-32L | 1個 | 13,050円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8317-83 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 33リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-33L | 1個 | 13,460円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8317-84 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 34リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-34L | 1個 | 13,870円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8317-85 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 35リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-35L | 1個 | 14,280円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8317-86 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 36リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-36L | 1個 | 14,680円<br>1,000円            |    |

| 商品イメージ                                                                                                     | アズワン品番     | 商品名                                              | 型番                 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------------|----|
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8317-87 | エナジーチェーン ケーブル保護管 37リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-37L | 1個 | 15,090円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8317-88 | エナジーチェーン ケーブル保護管 38リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-38L | 1個 | 15,500円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8317-89 | エナジーチェーン ケーブル保護管 39リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-39L | 1個 | 15,910円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>  | 67-8317-91 | エナジーチェーン ケーブル保護管 40リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-40L | 1個 | 16,320円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8317-92 | エナジーチェーン ケーブル保護管 41リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-41L | 1個 | 16,720円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8317-93 | エナジーチェーン ケーブル保護管 42リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-42L | 1個 | 17,130円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8317-94 | エナジーチェーン ケーブル保護管 43リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-43L | 1個 | 17,540円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8317-95 | エナジーチェーン ケーブル保護管 44リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-44L | 1個 | 17,950円<br>1,000円            |    |

| 商品イメージ                                                                                                     | アズワン品番     | 商品名                                              | 型番                 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------------|----|
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8317-96 | エナジーチェーン ケーブル保護管 45リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-45L | 1個 | 18,350円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8317-97 | エナジーチェーン ケーブル保護管 46リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-46L | 1個 | 18,760円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8317-98 | エナジーチェーン ケーブル保護管 47リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-47L | 1個 | 19,170円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>  | 67-8317-99 | エナジーチェーン ケーブル保護管 48リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-48L | 1個 | 19,580円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-01 | エナジーチェーン ケーブル保護管 49リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-49L | 1個 | 19,990円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-03 | エナジーチェーン ケーブル保護管 50リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-50L | 1個 | 20,390円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-04 | エナジーチェーン ケーブル保護管 51リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-51L | 1個 | 20,800円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-05 | エナジーチェーン ケーブル保護管 52リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-52L | 1個 | 21,210円<br>1,000円            |    |

| 商品イメージ                                                                                                     | アズワン品番     | 商品名                                              | 型番                 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------------|----|
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-06 | エナジーチェーン ケーブル保護管 53リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-53L | 1個 | 21,620円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-07 | エナジーチェーン ケーブル保護管 54リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-54L | 1個 | 22,020円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-08 | エナジーチェーン ケーブル保護管 55リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-55L | 1個 | 22,430円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>  | 67-8318-09 | エナジーチェーン ケーブル保護管 56リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-56L | 1個 | 22,840円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-10 | エナジーチェーン ケーブル保護管 57リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-57L | 1個 | 23,250円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-11 | エナジーチェーン ケーブル保護管 58リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-58L | 1個 | 23,660円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-12 | エナジーチェーン ケーブル保護管 59リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-59L | 1個 | 24,060円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-14 | エナジーチェーン ケーブル保護管 60リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-60L | 1個 | 24,470円<br>1,000円            |    |



| 商品イメージ                                                                                                     | アズワン品番     | 商品名                                              | 型番                 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------------|----|
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-15 | エナジーチェーン ケーブル保護管 61リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-61L | 1個 | 24,880円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-16 | エナジーチェーン ケーブル保護管 62リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-62L | 1個 | 25,290円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-17 | エナジーチェーン ケーブル保護管 63リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-63L | 1個 | 25,690円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>  | 67-8318-18 | エナジーチェーン ケーブル保護管 64リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-64L | 1個 | 26,100円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-19 | エナジーチェーン ケーブル保護管 65リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-65L | 1個 | 26,510円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-20 | エナジーチェーン ケーブル保護管 66リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-66L | 1個 | 26,920円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-21 | エナジーチェーン ケーブル保護管 67リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-67L | 1個 | 27,330円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-22 | エナジーチェーン ケーブル保護管 68リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-68L | 1個 | 27,730円<br>1,000円            |    |

| 商品イメージ                                                                                                     | アズワン品番     | 商品名                                               | 型番                 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------------|----|
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-23 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 69リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-69L | 1個 | 28,140円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-25 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 70リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-70L | 1個 | 28,550円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-26 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 71リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-71L | 1個 | 28,960円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>  | 67-8318-27 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 72リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-72L | 1個 | 29,360円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-28 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 73リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-73L | 1個 | 29,770円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-29 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 74リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-74L | 1個 | 30,180円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-30 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 75リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-75L | 1個 | 30,590円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-31 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 76リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-76L | 1個 | 31,000円<br>1,000円            |    |

| 商品イメージ                                                                                                     | アズワン品番     | 商品名                                               | 型番                 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------------|----|
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-32 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 77リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-77L | 1個 | 31,400円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-33 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 78リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-78L | 1個 | 31,810円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-34 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 79リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-79L | 1個 | 32,220円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>  | 67-8318-36 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 80リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-80L | 1個 | 32,630円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-37 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 81リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-81L | 1個 | 33,030円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-38 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 82リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-82L | 1個 | 33,440円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-39 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 83リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-83L | 1個 | 33,850円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-40 | エネルギーチェーン ケーブル保護管 84リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-84L | 1個 | 34,260円<br>1,000円            |    |

| 商品イメージ                                                                                                     | アズワン品番     | 商品名                                              | 型番                 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------------|----|
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-41 | エナジーチェーン ケーブル保護管 85リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-85L | 1個 | 34,660円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-42 | エナジーチェーン ケーブル保護管 86リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-86L | 1個 | 35,070円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-43 | エナジーチェーン ケーブル保護管 87リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-87L | 1個 | 35,480円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>  | 67-8318-44 | エナジーチェーン ケーブル保護管 88リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-88L | 1個 | 35,890円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-45 | エナジーチェーン ケーブル保護管 89リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-89L | 1個 | 36,300円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-47 | エナジーチェーン ケーブル保護管 90リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-90L | 1個 | 36,700円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-48 | エナジーチェーン ケーブル保護管 91リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-91L | 1個 | 37,110円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-49 | エナジーチェーン ケーブル保護管 92リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-92L | 1個 | 37,520円<br>1,000円            |    |

| 商品イメージ                                                                                                     | アズワン品番     | 商品名                                               | 型番                  | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------|----|------------------------------|----|
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-50 | エナジーチェーン ケーブル保護管 93リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm  | 1500.080.038.0-93L  | 1個 | 37,930円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-51 | エナジーチェーン ケーブル保護管 94リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm  | 1500.080.038.0-94L  | 1個 | 38,330円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>   | 67-8318-52 | エナジーチェーン ケーブル保護管 95リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm  | 1500.080.038.0-95L  | 1個 | 38,740円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small>  | 67-8318-53 | エナジーチェーン ケーブル保護管 96リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm  | 1500.080.038.0-96L  | 1個 | 39,150円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-54 | エナジーチェーン ケーブル保護管 97リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm  | 1500.080.038.0-97L  | 1個 | 39,560円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-55 | エナジーチェーン ケーブル保護管 98リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm  | 1500.080.038.0-98L  | 1個 | 39,970円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8318-56 | エナジーチェーン ケーブル保護管 99リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm  | 1500.080.038.0-99L  | 1個 | 40,370円<br>1,000円            |    |
| <br><small>代表画像</small> | 67-8317-59 | エナジーチェーン ケーブル保護管 100リンク 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm | 1500.080.038.0-100L | 1個 | 40,780円<br>1,000円            |    |