

AXEL

マルヤス機械

ベルトコンベヤ ミニミニエックス224型 单相200V 出力90W ベルト幅50MM 機長250CM 定速K75 標準ベルト モーター住友製

特徴

高速・24時間運転対応の高性能・高品質コンベヤです。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。

テールローラーが見えない構造で安全設計です。42mmのアルミフレームを採用し、スッキリとしたデザインは使用環境をグレードアップさせます。

脚及びガイドは別売オプションです。

一般製品・加工品等の搬送に。



参考画像

シリーズ共通仕様

ベルト幅 (mm)	50	機長 (mm)	2500
機長 (cm)	250	機幅 (mm)	110
モーター出力 (W)	90	電源 (V)	单相200
テールローラー径 (mm)	34	最低機高 (mm)	180
目安搬送質量	25kg／台	フレーム材質	アルミ
原産国	日本		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格	備考
					(税抜)	
					定額送料 (税抜)	



別写真参照

67-9727-27

ベルトコン
ベヤ ミニミ
ニエックス
224型 単相
200V 出力
90W ベルト
幅50MM
機長250C
M 定速K10
0 標準ベ
ルトモータ
一住友製

MMX224-209-50-250-K -100-A 1台

229,000
円



別写真参照

67-9727-28

ベルトコン
ベヤ ミニ
ミニエック
ス224型 単
相200V 出
力90W
ベルト幅5
0MM 機
長250CM
定速K100
標準ベルト
モーターオ
リエントル
製

MMX224-209-50-250-K -100-O 1台

229,000
円



別写真参照

67-9727-29

ベルトコン
ベヤ ミニ
ミニエック
ス224型 単
相200V 出
力90W
ベルト幅5
0MM 機
長250CM
定速K12.5
標準ベルト
モーター住
友製

MMX224-209-50-250-K -12.5-A 1台

229,000
円



別写真参照

67-9727-30

ベルトコン
ベヤ ミニミ
ニエックス
224型 単相
200V 出力
90W ベルト
幅50MM
機長250C
M 定速K12
.5標準ベ
ルトモー
ターオリ
エン
タル製

MMX224-209-50-250-K -12.5-O 1台

229,000
円



別写真参照

67-9727-31

ベルトコン
ベヤ ミニ
ミニエック
ス224型 単
相200V 出
力90W
ベルト幅5
0MM 機
長250CM
定速K120
標準ベルト
モーター住
友製

MMX224-209-50-250-K -120-A 1台

229,000
円



別写真参照

67-9727-32

ベルトコン
ベヤ ミニ
ミニエック
ス224型 単
相200V 出
力90W
ベルト幅5
0MM 機
長250CM
定速K120
標準ベルト
モーターオ
リエント
ル製

MMX224-209-50-250-K -120-O 1台

229,000
円



別写真参照


67-9727-33

MMX224-209-50-250-K -150-A

1台

229,000
円

ベルトコン
ベヤ ミニミ
ニエックス
224型 単相
200V 出力
90W ベルト
幅50MM
機長250C
M 定速K15
0 標準ベ
ルトモータ
一住友製



別写真参照


67-9727-34

MMX224-209-50-250-K -150-O

1台

229,000
円

ベルトコン
ベヤ ミニ
ミニエック
ス224型 単
相200V 出
力90W
ベルト幅5
0MM 機
長250CM
定速K150
標準ベルト
モーターオ
リエントル
製



別写真参照

67-9727-35

MMX224-209-50-250-K -15-A

1台

229,000
円

ベルトコン
ベヤ ミニ
ミニエック
ス224型 単
相200V 出
力90W
ベルト幅5
0MM 機
長250CM
定速K15 標
準ベルト
モーター住
友製



別写真参照

67-9727-36

ベルトコン
ベヤ ミニミ
ニエックス
224型 単相
200V 出力
90W ベルト
幅50MM
機長250C
M 定速K15
標準ベルト
モーターオ
リエントル
製

MMX224-209-50-250-K -15-O

1台

229,000
円



別写真参照

67-9727-37

ベルトコン
ベヤ ミニ
ミニエック
ス224型 単
相200V 出
力90W
ベルト幅5
0MM 機
長250CM
定速K180
標準ベルト
モーター住
友製

MMX224-209-50-250-K -180-A

1台

229,000
円



別写真参照

67-9727-38

ベルトコン
ベヤ ミニ
ミニエック
ス224型 単
相200V 出
力90W
ベルト幅5
0MM 機
長250CM
定速K180
標準ベルト
モーターオ
リエントル
製

MMX224-209-50-250-K -180-O

1台

229,000
円



別写真参照


67-9727-39

ベルトコン
ベヤ ミニミ
ニエックス
224型 単相
200V 出力
90W ベルト
幅50MM
機長250C
M 定速K18
標準ベルト
モーター住
友製

MMX224-209-50-250-K -18-A

1台

229,000
円



別写真参照


67-9727-40

ベルトコン
ベヤ ミニ
ミニエック
ス224型 単
相200V 出
力90W
ベルト幅5
0MM 機
長250CM
定速K18 標
準ベルト
モーターオ
リエントル
製

MMX224-209-50-250-K -18-O

1台

229,000
円



別写真参照

67-9727-41

ベルトコン
ベヤ ミニ
ミニエック
ス224型 単
相200V 出
力90W
ベルト幅5
0MM 機
長250CM
定速K25 標
準ベルト
モーター住
友製

MMX224-209-50-250-K -25-A

1台

229,000
円



別号画像

67-9727-42

ベルトコン
ベヤ ミニミ
ニエックス
224型 単相
200V 出力
90W ベルト
幅50MM
機長250C
M 定速K25
標準ベルト
モーターオ
リエントル
製

MMX224-209-50-250-K -25-O

1台

229,000
円



別号画像

67-9727-43

ベルトコン
ベヤ ミニ
ミニエック
ス224型 単
相200V 出
力90W
ベルト幅5
0MM 機
長250CM
定速K30 標
準ベルト
モーター住
友製

MMX224-209-50-250-K -30-A

1台

229,000
円



別号画像

67-9727-44

ベルトコン
ベヤ ミニ
ミニエック
ス224型 単
相200V 出
力90W
ベルト幅5
0MM 機
長250CM
定速K30 標
準ベルト
モーターオ
リエントル
製

MMX224-209-50-250-K -30-O

1台

229,000
円



別写真参照


67-9727-45

MMX224-209-50-250-K -75-A

1台

229,000
円

ベルトコン
ベヤ ミニミ
ニエックス
224型 単相
200V 出力
90W ベルト
幅50MM
機長250C
M 定速K75
標準ベルト
モーター住
友製



別写真参照


67-9727-46

MMX224-209-50-250-K -75-O

1台

229,000
円

ベルトコン
ベヤ ミニ
ミニエック
ス224型 単
相200V 出
力90W
ベルト幅5
0MM 機
長250CM
定速K75 標
準ベルト
モーターオ
リエントル
製



別写真参照

67-9727-47

MMX224-209-50-250-K -90-A

1台

229,000
円

ベルトコン
ベヤ ミニ
ミニエック
ス224型 単
相200V 出
力90W
ベルト幅5
0MM 機
長250CM
定速K90 標
準ベルト
モーター住
友製



参考画像

67-9727-48

ベルトコン
ベヤ ミニミ
ニエックス
224型 単相
200V 出力
90W ベルト
幅50MM
機長250C
M 定速K90
標準ベルト
モーターオ
リエントル
製

MMX224-209-50-250-K -90-O

1台

229,000
円