



ニューエラー

スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク90mm横方向・マグネット・スイッチ付

特徴

スピードコントローラを内蔵したシリンダです。
ワーク搬送工程に。



代表画像

シリーズ共通仕様

適合シリンダ径(mm)	10	クッション	ラバークッション
原産国	日本		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	68-1237-18	スピード ントローラ ー付シリン ダΦ10ストロ ーク90mm横 方向・マグ ネット付	CS03R-10S-ND-90-P	1個	4,750円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 代表画像	68-1237-02	スピードコン トローラー 付シリンダ Φ10ストローク90mm横方向・マグネット・スイッチ付	CS03R-10S-ND-90-P-ZC201A1	1個	7,210円	
 代表画像	68-1237-06	スピードコン トローラー 一付シリンダΦ10ストローク90mm横方向・マグネット・スイッチ付	CS03R-10S-ND-90-P-ZC205A1	1個	7,210円	
 代表画像	68-1237-04	スピードコン トローラー 一付シリンダΦ10ストローク90mm横方向・マグネット・スイッチ付	CS03R-10S-ND-90-P-ZC201B1	1個	7,530円	
 代表画像	68-1237-08	スピードコン トローラー 一付シリンダΦ10ストローク90mm横方向・マグネット・スイッチ付	CS03R-10S-ND-90-P-ZC205B1	1個	7,530円	
 代表画像	68-1237-10	スピードコン トローラー 一付シリンダΦ10ストローク90mm横方向・マグネット・スイッチ付	CS03R-10S-ND-90-P-ZC230A1	1個	8,170円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 代表画像	68-1237-14	スピードコン トローラー 付シリンダ Φ10ストローク90mm横方向・マグネット・スイッチ付	CS03R-10S-ND-90-P-ZC253A1	1個	8,280円	
 代表画像	68-1237-12	スピードコン トローラー 一付シリンダΦ10ストローク90mm横方向・マグネット・スイッチ付	CS03R-10S-ND-90-P-ZC230B1	1個	8,600円	
 代表画像	68-1237-16	スピードコン トローラー 一付シリンダΦ10ストローク90mm横方向・マグネット・スイッチ付	CS03R-10S-ND-90-P-ZC253B1	1個	8,810円	
 代表画像	68-1237-03	スピードコン トローラー 一付シリンダΦ10ストローク90mm横方向・マグネット・スイッチ付	CS03R-10S-ND-90-P-ZC201A2	1個	9,660円	
 代表画像	68-1237-07	スピードコン トローラー 一付シリンダΦ10ストローク90mm横方向・マグネット・スイッチ付	CS03R-10S-ND-90-P-ZC205A2	1個	9,660円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 代表画像		スピードコン トローラー 付シリンダ				
	68-1237-05	Φ10ストロー ク90mm横方 向・マグネット ・スイッチ付	CS03R-10S-ND-90-P-ZC201B2	1個	10,310円	
		スピードコ ントローラ ー付シリン ダΦ10ストロ ーク90mm横 方向・マグ ネット・スイッ チ付	CS03R-10S-ND-90-P-ZC205B2	1個	10,310円	
		スピードコ ントローラ ー付シリン ダΦ10ストロ ーク90mm横 方向・マグ ネット・スイッ チ付	CS03R-10S-ND-90-P-ZC230A2	1個	11,590円	
		スピードコ ントローラ ー付シリン ダΦ10ストロ ーク90mm横 方向・マグ ネット・スイッ チ付	CS03R-10S-ND-90-P-ZC253A2	1個	11,800円	
 代表画像	68-1237-13	Φ10ストロー ク90mm横 方向・マグ ネット・スイッ チ付	CS03R-10S-ND-90-P-ZC230B2	1個	12,440円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格	備考
					(税抜)	
					定額送料 (税抜)	
 代表画像	68-1237-17	スピードコン	CS03R-10S-ND-90-P-ZC253B2	1個	12,870円	
		トローラー				
		付シリンダ				
		Φ10ストロー				
		ク90mm横方				
		向・マグネット				
		・スイッチ付				