


マキテック

ベルゴッチ(短機長)JI 幅400機長2M変速11単10040W

特徴



各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。

軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。

ベルト幅400mm

機長2000mm

変速0.83～16.6m/min(50/60Hz)

AC100V(単相)

定格出力40W

標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)

センタードライブ

シリーズ共通仕様

|     |    |
|-----|----|
| 原産国 | 日本 |
|-----|----|

| 商品イメージ | アズワン品番     | 商品名                                              | 型番                         | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|--------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----|------------------------------|----|
|        | 68-1663-53 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速10単10<br>040W | TYPE34-JI-400-2000-T10-A40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|        | 68-1663-54 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速10単20<br>040W | TYPE34-JI-400-2000-T10-B40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                               | 型番                         | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----|------------------------------|----|
|    | 68-1663-55 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速10三相2<br>0040W    | TYPE34-JI-400-2000-T10-C40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|    | 68-1663-56 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速11単10<br>040W  | TYPE34-JI-400-2000-T11-A40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|    | 68-1663-57 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速11単20<br>040W  | TYPE34-JI-400-2000-T11-B40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-58 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速11三相2<br>0040W | TYPE34-JI-400-2000-T11-C40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-59 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速12単10<br>040W  | TYPE34-JI-400-2000-T12-A40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-60 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速12単20<br>040W  | TYPE34-JI-400-2000-T12-B40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-61 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速12三相2<br>0040W | TYPE34-JI-400-2000-T12-C40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                               | 型番                         | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----|------------------------------|----|
|    | 68-1663-62 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速13単10<br>040W     | TYPE34-JI-400-2000-T13-A40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|    | 68-1663-63 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速13単20<br>040W  | TYPE34-JI-400-2000-T13-B40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|    | 68-1663-64 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速13三相2<br>0040W | TYPE34-JI-400-2000-T13-C40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-65 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速14単10<br>040W  | TYPE34-JI-400-2000-T14-A40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-66 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速14単20<br>040W  | TYPE34-JI-400-2000-T14-B40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-67 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速14三相2<br>0040W | TYPE34-JI-400-2000-T14-C40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-68 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速15単10<br>040W  | TYPE34-JI-400-2000-T15-A40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                               | 型番                         | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----|------------------------------|----|
|    | 68-1663-69 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速15単20<br>040W     | TYPE34-JI-400-2000-T15-B40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|    | 68-1663-70 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速15三相2<br>0040W | TYPE34-JI-400-2000-T15-C40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|    | 68-1663-71 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速1単100<br>40W   | TYPE34-JI-400-2000-T1-A40  | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-72 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速1単200<br>40W   | TYPE34-JI-400-2000-T1-B40  | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-73 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速1三相20<br>040W  | TYPE34-JI-400-2000-T1-C40  | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-74 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速2単100<br>40W   | TYPE34-JI-400-2000-T2-A40  | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-75 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速2単200<br>40W   | TYPE34-JI-400-2000-T2-B40  | 1台 | 243,950<br>円                 |    |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                           | 型番                        | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----|------------------------------|----|
|    | 68-1663-76 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速2三相20<br>040W | TYPE34-JI-400-2000-T2-C40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|    | 68-1663-77 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速3単100<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-T3-A40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|    | 68-1663-78 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速3単200<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-T3-B40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-79 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速3三相20<br>040W | TYPE34-JI-400-2000-T3-C40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-80 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速4単100<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-T4-A40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-81 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速4単200<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-T4-B40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-82 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速4三相20<br>040W | TYPE34-JI-400-2000-T4-C40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                           | 型番                        | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----|------------------------------|----|
|    | 68-1663-83 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速5単100<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-T5-A40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|    | 68-1663-84 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速5単200<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-T5-B40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|    | 68-1663-85 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速5三相20<br>040W | TYPE34-JI-400-2000-T5-C40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-86 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速6単100<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-T6-A40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-87 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速6単200<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-T6-B40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-88 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速6三相20<br>040W | TYPE34-JI-400-2000-T6-C40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-89 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速7単100<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-T7-A40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                              | 型番                        | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----|------------------------------|----|
|    | 68-1663-90 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速7単200<br>40W     | TYPE34-JI-400-2000-T7-B40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|    | 68-1663-91 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速7三相20<br>040W | TYPE34-JI-400-2000-T7-C40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|    | 68-1663-92 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速8単100<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-T8-A40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-93 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速8単200<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-T8-B40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-94 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速8三相20<br>040W | TYPE34-JI-400-2000-T8-C40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-95 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速9単100<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-T9-A40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|  | 68-1663-96 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速9単200<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-T9-B40 | 1台 | 243,950<br>円                 |    |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                               | 型番                         | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----|------------------------------|----|
|    | 68-1663-97 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>定速9三相20<br>040W     | TYPE34-JI-400-2000-T9-C40  | 1台 | 243,950<br>円                 |    |
|    | 68-1663-08 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速10単10<br>040W  | TYPE34-JI-400-2000-H10-A40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|    | 68-1663-09 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速10単20<br>040W  | TYPE34-JI-400-2000-H10-B40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-10 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速10三相2<br>0040W | TYPE34-JI-400-2000-H10-C40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-11 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速11単10<br>040W  | TYPE34-JI-400-2000-H11-A40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-12 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速11単20<br>040W  | TYPE34-JI-400-2000-H11-B40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-13 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速11三相2<br>0040W | TYPE34-JI-400-2000-H11-C40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                            | 型番                         | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------------------|----|------------------------------|----|
|    | 68-1663-14 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速12単10<br>040W  | TYPE34-JI-400-2000-H12-A40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|    | 68-1663-15 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速12単20<br>040W  | TYPE34-JI-400-2000-H12-B40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|    | 68-1663-16 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速12三相2<br>0040W | TYPE34-JI-400-2000-H12-C40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-17 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速13単10<br>040W  | TYPE34-JI-400-2000-H13-A40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-18 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速13単20<br>040W  | TYPE34-JI-400-2000-H13-B40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-19 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速13三相2<br>0040W | TYPE34-JI-400-2000-H13-C40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-20 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速14単10<br>040W  | TYPE34-JI-400-2000-H14-A40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                | 型番                         | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|----|------------------------------|----|
|    | 68-1663-21 | ベルゴッチ(短機長)JI 幅400機長2M 変速14単20040W  | TYPE34-JI-400-2000-H14-B40 | 1台 | 269,850円                     |    |
|    | 68-1663-22 | ベルゴッチ(短機長)JI 幅400機長2M 変速14三相20040W | TYPE34-JI-400-2000-H14-C40 | 1台 | 269,850円                     |    |
|    | 68-1663-23 | ベルゴッチ(短機長)JI 幅400機長2M 変速15単10040W  | TYPE34-JI-400-2000-H15-A40 | 1台 | 269,850円                     |    |
|  | 68-1663-24 | ベルゴッチ(短機長)JI 幅400機長2M 変速15単20040W  | TYPE34-JI-400-2000-H15-B40 | 1台 | 269,850円                     |    |
|  | 68-1663-25 | ベルゴッチ(短機長)JI 幅400機長2M 変速15三相20040W | TYPE34-JI-400-2000-H15-C40 | 1台 | 269,850円                     |    |
|  | 68-1663-26 | ベルゴッチ(短機長)JI 幅400機長2M 変速1単10040W   | TYPE34-JI-400-2000-H1-A40  | 1台 | 269,850円                     |    |
|  | 68-1663-27 | ベルゴッチ(短機長)JI 幅400機長2M 変速1単20040W   | TYPE34-JI-400-2000-H1-B40  | 1台 | 269,850円                     |    |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                              | 型番                        | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----|------------------------------|----|
|    | 68-1663-28 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速1三相20<br>040W    | TYPE34-JI-400-2000-H1-C40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|    | 68-1663-29 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速2単100<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-H2-A40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|    | 68-1663-30 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速2単200<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-H2-B40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-31 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速2三相20<br>040W | TYPE34-JI-400-2000-H2-C40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-32 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速3単100<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-H3-A40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-33 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速3単200<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-H3-B40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-34 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速3三相20<br>040W | TYPE34-JI-400-2000-H3-C40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                              | 型番                        | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----|------------------------------|----|
|    | 68-1663-35 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速4単100<br>40W     | TYPE34-JI-400-2000-H4-A40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|    | 68-1663-36 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速4単200<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-H4-B40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|    | 68-1663-37 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速4三相20<br>040W | TYPE34-JI-400-2000-H4-C40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-38 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速5単100<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-H5-A40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-39 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速5単200<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-H5-B40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-40 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速5三相20<br>040W | TYPE34-JI-400-2000-H5-C40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-41 | ベルゴッチ<br>(短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速6単100<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-H6-A40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                           | 型番                        | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----|------------------------------|----|
|    | 68-1663-42 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速6単200<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-H6-B40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|    | 68-1663-43 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速6三相20<br>040W | TYPE34-JI-400-2000-H6-C40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|    | 68-1663-44 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速7単100<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-H7-A40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-45 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速7単200<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-H7-B40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-46 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速7三相20<br>040W | TYPE34-JI-400-2000-H7-C40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-47 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速8単100<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-H8-A40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |
|  | 68-1663-48 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅<br>400機長2M<br>変速8単200<br>40W  | TYPE34-JI-400-2000-H8-B40 | 1台 | 269,850<br>円                 |    |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                               | 型番                        | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|----|------------------------------|----|
|    | 68-1663-49 | ベルゴッチ(短機長)JI 幅400機長2M 変速8三相20040W | TYPE34-JI-400-2000-H8-C40 | 1台 | 269,850円                     |    |
|    | 68-1663-50 | ベルゴッチ(短機長)JI 幅400機長2M 変速9単10040W  | TYPE34-JI-400-2000-H9-A40 | 1台 | 269,850円                     |    |
|    | 68-1663-51 | ベルゴッチ(短機長)JI 幅400機長2M 変速9単20040W  | TYPE34-JI-400-2000-H9-B40 | 1台 | 269,850円                     |    |
|  | 68-1663-52 | ベルゴッチ(短機長)JI 幅400機長2M 変速9三相20040W | TYPE34-JI-400-2000-H9-C40 | 1台 | 269,850円                     |    |